

品番：EA758RX-851C

品名：[単1x4本] フラッシュライト/LED(三脚付)



販売価格	11,400円(税抜) / 12,540円(税込)		
カタログ価格	11,400円(税抜) / 12,540円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/04/30 01:59現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ			



2方向同時照射タイプで800ルーメン高輝度タイプ

仕様

セット内容	・ライト ・三脚 ・手提げバッグ		
最大800ルーメンの高輝度!3段階調光+副灯付!散光タイプのフラッシュライトと三脚のセット			
ライトをセットの三脚に取り付ければ投光器のような使い方が可能!			
<p><ライト 仕様></p> <ul style="list-style-type: none">・サイズ: φ105×210.5mm・重量: 420g・材質: 樹脂・防水性能: IP65・使用電池: 単1×4本(別売)・明るさ: 800ルーメン(強)、400ルーメン(中) 80ルーメン(弱)、30ルーメン(副灯)・寿命電池: 8時間(強)、40時間(中)、 90時間(弱)、100時間(副灯)・照射距離: 456m(強)・ショルダーベルト付・散光			
<p><三脚 仕様></p> <ul style="list-style-type: none">・材質: アルミウム・段数: 4段・全高(EV含む): 1,540mm・全高(EV無し): 1,275mm			

- ・縮長:470mm
- ・EVスライド量:265mm
- ・最低高:455mm
- ・パイプ径:21mm
- ・重量:1240g
- ・耐荷重:1.5kg
- ・雲台:3Way雲台(一体型・分離不可)
- ・クイックシュー:ドイツ工業規格(DIN4503)
- ・カメラ取付ねじサイズ:U1/4”
- ・水準器:有(丸型水準器)
- ・専用ケース付属
- ・オールマイティに撮影が可能な3Way雲台を装備。
- ・ロックレバーのサイズが大きく、脚の伸縮が簡単・確実に行えます。

<手提げバッグ 仕様>

- ・材質:ポリエステル
- ・サイズ:500(W)×160(D)×160(H)mm
- ・容量:12.8L

代替品



品番 EA758RX-51

コメント ライトのみ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.