


品番 : EA758RY-32

品名 : [単3x2本] フラッシュライト/LED



販売価格	2,730円(税抜) / 3,003円(税込)		
カタログ価格	2,730円(税抜) / 3,003円(税込)		
在庫数	最新在庫: 764 (2026/02/01 05:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2034ページ		



単3

明るさ3段階・スポット・ワイドに切替可能なライトです

仕様

使用電池	単3電池×2本(別売)	照射パターン	フォーカス(スポット↔ワイド)
明るさ	強:450ルーメン 弱:150ルーメン エコ:50ルーメン	連続点灯時間	強:2.5時間 弱:10時間 エコ:25時間
照射距離	強:140m 弱:54m エコ:31m	サイズ	φ 25×152mm
材質	アルミニウム	防水防塵性能	IP66
明るさ3段階・スポット・ワイドに切替可能なライトです			
スライドフォーカス機能付き			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.