


品番：EA758RY-32S

品名：[単3x2本] フラッシュライト/LED(ホルスター付)



販売価格	4,070円(税抜) / 4,477円(税込)		
カタログ価格	4,070円(税抜) / 4,477円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/22 12:57現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



強:2.5時間
弱:25時間



仕様

〈フラッシュライト〉			
使用電池	単3電池×2本(別売)	照射パターン	フォーカス(スポット⇄ワイド)
明るさ	強:450ルーメン 弱:150ルーメン エコ:50ルーメン	連続点灯時間	強:2.5時間 弱:10時間 エコ:25時間
照射距離	強:140m 弱:54m エコ:31m	サイズ	φ25×152mm
防水防塵性能	IP66	材質	アルミニウム
付属品	ストラップ		
明るさ3段階・スポット・ワイドに切替可能なライト			
スライドフォーカス機能付き			
〈ライトホルスター〉			
サイズ	42×155mm	ベルト通し幅	50mm
ライト受部内径	30×30mm	デニール	1680D
材質	ポリエステル		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.