

品番 : EA758RY-33

品名 : [単3x3本] フラッシュライト/LED



販売価格	5,570円(税抜) / 6,127円(税込)		
カタログ価格	5,570円(税抜) / 6,127円(税込)		
在庫数	最新在庫: 783 (2026/02/25 05:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2035ページ		



明るさ4段階・スポット・ワイド切替可能なライトです

仕様

使用電池	単3×3本(別売)	照射パターン	フォーカス(スポット↔ワイド)
明るさ	強:900ルーメン 中:300ルーメン 弱:100ルーメン エコ:30ルーメン	連続点灯時間	強:2時間 中:4時間 弱:8時間 エコ:56時間
照射距離	強:300m 中:175m 弱:125m エコ:70m	サイズ	φ50×178mm
防水防塵性能	IP66	材質	アルミニウム
付属品	ストラップ		
スライドフォーカス機能付き			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.