



品番：**EA758SB-20B**

品名：[単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黒)



販売価格	10,600円 (税抜) / 11,660円(税込)		
カタログ価格	10,600円(税抜) / 11,660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/20 07:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0170ページ2040ページ		



傷つきにくいコーティングを施した頑丈なポリカーボネートレンズ

仕様

メーカー	ストリームライト (STREAM LIGHT)	型番	68344
商品名	PROPOLYMER	照射パターン	ノーマルビーム(固定)
使用電池	単3×4本(付属)	明るさ	200ルーメン(固定)
連続点灯時間	6時間	照射距離	219m
光源	LED球	材質	本体:樹脂 レンズ:ポリカーボネート
サイズ	φ43×178mm	重量	216g(電池含)
防塵・防水性能	IP67(水深1m防水設計)	耐衝撃性	1m
カラー	ブラック		

ストラップ付

非導電性、耐衝撃性、耐食性があります。

片手で操作のできるゴム製の押ボタン式テールスイッチ

UL規格…

UL (Underwriters Laboratories) 規格に準拠した製品。アメリカの非営利試験機関が作成した工業製品の安全基準をUL規格と称しています。UL規格は、建築材料、防火用機器、耐火製品、認定部品、電気機器、防爆電気機器等の10分野について安全規格を制定し、安全規格の最高権威として信頼されております。

UL規格適合品

Class I ,DIV. 2, Groups A,B,C,D

Class II ,DIV. 2, Groups F&G

Class III ;Temperature Code T3C

防爆構造 (日本国内の防爆規格は取得していません。)

照射角固定・ノーマル照射タイプ。

比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

注意: 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

代替品



品番 EA758SB-20Y

コメント 同型 色違い

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.