

品番：EA758SB-21

品名：[単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黒)



販売価格	6,460円(税抜) / 7,106円(税込)		
カタログ価格	6,460円(税抜) / 7,106円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/04/29 03:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0172ページ2123ページ		



品番	規格	適合規格
EA758SB-21	UL-Class I, Div. 1, Groups C, D; Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; Class II, Div. 2, Groups F, G; Class III, T3C	
EA758SB-21Y	FM-Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z	
EA758SB-45	UL-Class I, Div. 1, Groups C, D; Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; Class II, Div. 2, Groups F, G; Class III, T3C	
EA758SB-50	UL-Class I, Div. 1, Groups C, D; Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; Class II, Div. 2, Groups F, G; Class III, T3C	

カタログ訂正 24/03/12 ATEX指令適合品ではありません (No.55 1160)

照射時間155時間の長寿命タイプ

仕様

メーカー	ストリームライト (STREAM LIGHT)	型番	68300
商品名	PROPOLYMER	使用電池	単3電池×4本(別売)
照射パターン	散光	明るさ	67ルーメン(固定)
連続点灯時間	約155時間	光源	高輝度白色LED(7灯)
材質	本体:樹脂 レンズ:ポリカーボネート	サイズ	φ41×165mm
重量	178g(電池含)	カラー	ブラック

防滴仕様
照射時間155時間の長寿命タイプ
ストラップ付
UL規格適合品:Class I , Div.1, Groups C, D; Class I , Div.2, Groups A, B, C, D; Class II , Div.2, Groups F, G; Class III, T3C

●UL規格…UL (Underwriters Laboratories) 規格に準拠した製品。アメリカの非営利試験機関が作成した工業製品の安全基準をUL規格

と称しています。UL規格は、建築材料、防火用機器、耐火製品、認定部品、電気機器、防爆電気機器等の10分野について安全規格を制定し、安全規格の最高権威として信頼されております。

防爆構造(日本国内での防爆規格は取得していません。)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.