

品番：EA758SB-21Y

品名：[単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄/黒)



販売価格	7,360円(税抜) / 8,096円(税込)		
カタログ価格	7,360円(税抜) / 8,096円(税込)		
在庫数	最新在庫: 175 (2026/03/20 09:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0170ページ2040ページ		



STREAMLIGHT ハンディライト UL規格適合商品一覧		
品番	規格	適合規格
017068-01	(規格)	UL Class I, Div. 1, Groups C, D; Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; Class II, Div. 2, Groups F, G; Class III, T3C
017068-01Y	(規格)	UL Class I, Div. 1, Groups C, D; Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; Class II, Div. 2, Groups F, G; Class III, T3C
017068-01	(規格)	FM Class I, Div. 1, Groups A, B, C, D, E, F, G, H; Class I, Div. 2, Groups F, G; Class II, Div. 2, Groups F, G; Class III, T3C
017068-01	(規格)	USFC Class I, Div. 1, Division Groups C, D, F, G; Division 2 Groups A, B, C, D, E; Class III, T3C

照射時間155時間の長寿命タイプ

仕様

メーカー	ストリームライト (STREAM LIGHT)	型番	68200
商品名	PROPOLYMER	使用電池	単3電池×4本 (付属)
照射パターン	ノーマルビーム (固定)	明るさ	67ルーメン (固定)
連続点灯時間	約155時間	光源	高輝度白色LED (7灯)
材質	本体:樹脂 レンズ:ポリカーボネート	サイズ	φ41×165mm
重量	178g (電池含む)	カラー	イエロー

防滴仕様

照射時間155時間の長寿命タイプ

ストラップ付き

UL規格適合品: Class I, Div. 1, Groups C, D;
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D;
Class II, Div. 2, Groups F, G;
Class III, T3C

●UL規格…UL (Underwriters Laboratories) 規格に準拠した製品。アメリカの非営利試験機関が作成した工業製品の安全基準をUL規格と称しています。UL規格は、建築材料、防火用機器、耐火製品、認定部品、電気機器、防爆電気機器等の10分野について安全規格を制定し、安全規格の最高権威として信頼されています。

防爆構造(日本国内での防爆規格は取得していません。)

照射角固定・ノーマル照射タイプ。

比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.