

品番 : EA758SB-51

品名 : [単4x3本] ヘッドライト/LED(白・緑)



販売価格	2,870円(税抜) / 3,157円(税込)		
カタログ価格	2,870円(税抜) / 3,157円(税込)		
在庫数	最新在庫: 55 (2026/01/23 07:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2045ページ		



IP防護格表	
● 防塵仕様	
等級	内容
1	直射50mm以下での目地物を挿入しない。
2	直射25mm以下での目地物を挿入しない。
3	直射10mm以下での目地物を挿入しない。
4	直射5mm以下での目地物を挿入しない。
5	直射1mm以下での目地物を挿入しない。
6	直射0.5mm以下での目地物を挿入しない。
X	目地物が入りしない。(IP防護適用)

高輝度の白色LEDと夜間向きの緑色LED照射の切替式ヘッドライト

仕様

メーカー	ストリームライト(STREAM LIGHT)	型番	61070
商品名	BUCKMASTER	使用電池	単4電池×3本(付属)
明るさ	白色LED球1灯:80ルーメン 緑色LED球3灯:20ルーメン 緑色LED球1灯:6ルーメン	連続点灯時間	白色LED球1灯:5時間 緑色LED球3灯:20時間 緑色LED球1灯:63時間
照射距離	白色LED球1灯:126m 緑色LED球3灯:26m 緑色LED球1灯:15m	光源	高輝度白色LED1灯 緑色LED球3灯(切替式)
照射パターン	ノーマルビーム(固定)	色	白・緑
サイズ	45×68×61mm	重量	132g(ヘッダーバンド(布製)電池含)、 154g(ヘッダーバンド(ラバー製)電池含)
防水性能	IPX4	耐衝撃性	2m

ヘッド角度調節可能(90°)

高輝度の白色LEDと夜間向きの緑色LED照射の切替式ヘッドライト

布製、ゴム製ヘッダーバンド付

照射角固定・ノーマル照射タイプ。
比較的の中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

代替品



品番 EA758EA-11
コメント 変更:光の色(赤色追加)、明るさ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.