品番: EA758SD-106

品名:[充電式] フラッシュライト/LED(黒/ホルスター付)



販売価格	<b>30,200円</b> (税抜)/33,220円(税込)				
カタログ価 格	30,200円(税抜)/33,220円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/12 16:30現在)				
商品入数	1	販売単位	St		
カタログ ページ					









## 仕様

セット内容	ライト本体、ホルスター、充電器、ACア ダプター、取付ねじ	使用電池	ニッケル水素電池			
照射パターン	ノーマルビーム(固定)	照射モード	強、中、弱、点滅			
明るさ	強:485ルーメン 中:240ルーメン 弱:120ルーメン	照射距離	強:322m 中:228m 弱:161m			
連続点灯時間	強:3時間中:5.5時間弱:10時間点滅:7.5時間	充電時間	16時間			
光源	LED球	サイズ	【ライト】			
材質	【ライト】 ボディ: ナイロンポリマー レンズ: ポリカーボネート 【ホルスター】 人工皮革	防水性能	IPX4(ライト)			
耐衝撃性	3m(ライト)	カラー	ブラック			
金属を一切使用していないESCOオリジナルのライトホルスターと、ライトのセットです。						

ライトは照射角固定・ノーマル照射タイプ 比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル

ライトはスイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。

ホルスターはリベット無しで、縫製のみで仕上げしています。

壁掛け用充電ホルダーを用いて充電する事ができます。

ライトの交換用バッテリーはEA758SD-17Bをご使用下さい。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.