


品番 : EA758SD-15

品名 : [充電式] フラッシュライト/LED(黒)



販売価格	30,700円(税抜)／33,770円(税込)		
カタログ価格	30,700円(税抜)／33,770円(税込)		
在庫数	最新在庫: 141 (2026/01/16 21:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2037ページ		



仕様

メーカー	ストリームライト(STREAM LIGHT)	型番	75717
シリーズ	スティンガー(STINGER)	商品名	STINGER
使用電池	ニッケル水素電池	照射パターン	ノーマルビーム(固定)
照射モード	強、中、弱、点滅	明るさ	強:425ルーメン 中:200ルーメン 弱:100ルーメン
連続点灯時間	強:約3時間 中:約5時間30分 弱:約10時間 点滅:約7時間30分	充電時間	16時間
照射距離	強:322m 中:219m 弱:155m	光源	LED球(50,000 hour LED)
材質	本体:アルミ合金 レンズ:ポリカーボネート	サイズ	Φ41×213mm
持手部太さ	約30mm	重量	352g
防水性能	IPX4	耐衝撃性	1m

付属品	充電器、ACアダプター	
本体セット		
強、中、弱の3モード点灯式		
点滅機能付		
スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。		
円形のヘッド部分に付属のリングをつけることで、転がりを防ぎます。		
交換用バッテリーはEA758SD-17Bをご使用下さい。		
壁掛け用充電ホルダーを用いて充電する事ができます。		
照射角固定・ノーマル照射タイプ。 比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。		

代替品

	品番 EA758RY-4 コメント 明るさ:1500LM／集散光機能付き
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.