


品番：EA758SD-17

品名：[充電式] フラッシュライト/LED(黒)



販売価格	38,500円(税抜) / 42,350円(税込)		
カタログ価格	38,500円(税抜) / 42,350円(税込)		
在庫数	最新在庫: 15 (2026/05/18 18:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2037ページ		




使い方が広がるヘッド部とテールスイッチのダブルスイッチ仕様

仕様

メーカー	ストリームライト(STREAM LIGHT)	型番	75460
シリーズ	スティンガー(STINGER)	商品名	STINGER DS
使用電池	ニッケル水素電池	照射パターン	ノーマルビーム(固定)
照射モード	強、中、弱、点滅	明るさ	強:800ルーメン 中:400ルーメン 弱:200ルーメン
連続点灯時間	強:1時間30分 中:2時間30分 弱:5時間 点滅:3時間	充電時間	16時間
照射距離	強:310m 中:219m 弱:155m	光源	LED球
サイズ	φ41×225mm	重量	364g(充電電池含む)
材質	本体:アルミ合金 レンズ:ポリカーボネート	防水性能	IPX4

耐衝撃性	1m	付属品	充電器、ACアダプター
先端とテール部分のダブルスイッチ仕様で、使い方を選べます。			
スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。			
レンズは傷がつきにくいコーティングを施したポリカーボネート製			
持ち手部分は滑り止め加工が施されています			
壁掛け用充電ホルダーを用いて充電することができます。			
照射角固定・ノーマル照射タイプ。 比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。			

#### 代替品

	品番	EA758RY-4
	コメント	明るさ:1500LM／集散光機能付き

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.