

品番 : EA758SD-41

品名 : [充電式] フラッシュライト/LED(高演色)



販売価格	35,500円(税抜)／39,050円(税込)		
カタログ価格	35,500円(税抜)／39,050円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/01/17 01:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2037ページ		



仕様

メーカー	ストリームライト(STREAM LIGHT)	型番	75499
シリーズ	スティンガー(STINGER)	商品名	STINGER COLOR-RITE
使用電池	ニッケル水素充電池(ACアダプター、シガーチャージャー付)	照射パターン	ノーマルビーム(固定)
照射モード	強、中、弱、点滅	明るさ	強:500ルーメン 中:275ルーメン 弱:140ルーメン
連続点灯時間	強:1.5時間 中:2.5時間 弱:5時間 点滅:3時間	充電時間	4.5時間
照射距離	強:約265m 中:約190m 弱:約134m	材質	本体:アルミ合金 レンズ:ポリカーボネート
サイズ	φ41x213mm	重量	352g(充電池含)
防水性能	IPX4	耐衝撃性	1m
カラー	ブラック	演色性	Ra90

色温度	3,000K	光源寿命	50,000時間
光色	温白色	付属品	充電器、ACアダプター、シガーチャージャー
高演色(90 CRI)LEDを採用し、低照度下での視認性を高め自然光と同じように色彩を見ることができます。			
よりソフトで温かみのある照射光は、さまざまな用途で細部を確認できます。			
スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。			
レンズは傷がつきにくいコーティングを施したポリカーボネート製			
持ち手部分は滑り止め加工が施されています。			
照射角固定・ノーマル照射タイプ。 比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.