品番: EA758SD-7

品名: [充電式] フラッシュライト/LED(黄·黒)



販売価格	30,800円(税抜)/33,880円(税込)				
カタログ価 格	30,800円(税抜)/33,880円(税込)				
在庫数	最新在庫: 9 (2025/11/12 16:53現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	2086ページ				



















仕様

メーカー	ストリームライト(STREAM LIGHT)	型番	76167		
シリーズ	スティンガー(STINGER)	商品名	POLYSTINGER		
使用電池	ニッケル水素電池	照射パターン	ノーマルビーム(固定)		
照射モード	強、中、弱、点滅	明るさ	強:485ルーメン、 中:240ルーメン、 弱:120ルーメン		
連続点灯時間	強:3時間、 中:5.5時間、 弱:10時間 点滅:7.5時間	充電時間	16時間		
照射距離	強:322m、中:228m、弱:161m	光源	LED球		
材質	ボディ: ナイロンポリマー レンズ: ポリカーボネート	サイズ	φ45×205mm		
重量	326g(充電池含)	防水性能	IPX4		
耐衝擊性	3m	ボディーカラー	イエロー		
付属品	充電器、ACアダプター、取付ねじ				

スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。

交換用バッテリーはEA758SD-17Bをご使用下さい。

壁掛け用充電ホルダーを用いて充電する事ができます。

照射角固定・ノーマル照射タイプ。

比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

代替品



品番EA758SD-6コメント同型 黒色

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.