

品番 : EA758SD-72

品名 : [単3x3本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黒)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 9,410円(税抜) / 10,351円(税込) | | |
| カタログ価格 | 9,410円(税抜) / 10,351円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 35 (2025/05/14 18:56現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0170ページ2089ページ | | |

9時間

245
ルーメン

(強)171m

ツインビーム
ノーマル
ワイド

スポット

フラッド

カタログ訂正 25/02/14 誤:スポット照射/フラッド照射、正:ノーマル/ワイド(9025 No.56)

前方と足元を同時に照らすことができます。

仕様

| | | | |
|--------|------------------------------------------|----------|-----------------------------|
| メーカー | ストリームライト(STREAM LIGHT) | 型番 | 68752 |
| 商品名 | DUALIE | 使用電池 | 単3×3本(付属) |
| カラー | ブラック | 明るさ | ノーマル ワイド 同時照射 |
| ルーメン | ノーマル:140 ワイド:140 同時照射:245 | 電池寿命(時間) | ノーマル:18 ワイド:18 同時照射:9 |
| 照射パターン | ツインビーム(2方向) | 照射距離 | ノーマル:171m ワイド:18m |
| サイズ | φ47×178mm | 重量 | 193g(電池含) |
| 材質 | 本体:耐腐食性ポリマー樹脂 レンズ:ポリカーボネート(傷防止コーティング) | 光源 | LED |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|----|
| 防塵・防水性能 | IP67(水深1m:30分) | 耐衝撃性 | 2m |
| 前方と足元を同時照射で死角をなくし、滑りや転倒を防ぐのに役立ちます | | | |
| 前方、足元それぞれスイッチが独立しているため、片方のみ、前方・足元の同時照射が可能です。 | | | |
| クリップ付きのため、胸ポケットなどに留めることでハンドフリーライトとしても使用できます。 | | | |
| 本体は耐久性のある非導電の耐腐食性ポリマー樹脂 | | | |
| 持ちやすいグリップ形状 | | | |
| 片手で操作しやすいデュアルヘッドスイッチ | | | |
| SGS認証 Class I , II Division 1, Groups A,B,C,D,E,F,G, Class III; CL I , ZN0, II C; Exia;T-Code:T4 | | | |
| IECEx規格適合品 | | | |
| 防爆構造(日本国内の防爆規格は取得していません。) | | | |
| 照射角固定・ツインビーム(2方向)タイプ。 異なる性質のLEDを2ヶ所に搭載しており、前方照射(ノーマル)→下方照射(ワイド)→前方&下方(同時照射)等の切替が可能なモデル。 | | | |
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.