

品番：EA758SD-76

品名：[充電式] フラッシュライト/LED(防爆構造/イエロー)



販売価格	20,000円(税抜)／22,000円(税込)		
カタログ価格	20,000円(税抜)／22,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 37 (2025/12/16 19:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0170ページ2089ページ		



カタログ訂正 24/11/01 誤:スポット照射/フラッド照射、正:ノーマル/ワイド(9025 No.55)

前方と足元を同時に照らすことができます。

仕様

メーカー	ストリームライト(STREAM LIGHT)	型番	68732
商品名	DUALIE	使用電池	リチウムイオン電池(ACアダプター付)
カラー	イエロー	照射パターン	ツインビーム(2方向)
明るさ	ノーマル:180ルーメン ワイド:105ルーメン 同時照射:275ルーメン	連続点灯時間	ノーマル:7.25時間 ワイド:13.5時間 同時照射:5.5時間
耐衝撃性	2m	充電時間	8時間
照射距離	ノーマル:171m ワイド:18m	光源	C4スーパーLED球
サイズ	φ47×178mm(ボディ部分:約39X27mm)	重量	193g(電池含)
材質	本体:耐腐食性ポリマー樹脂 レンズ:ポリカーボネート(傷防止コー	防塵・防水性能	IP67

	テイング)		
付属品	充電器、ACアダプター		
前方と足元を同時照射で死角をなくし、滑りや転倒を防ぐのに役立ちます			
前方、足元それぞれスイッチが独立しているため、片方のみ、前方・足元の同時照射が可能です。			
クリップ付きのため、胸ポケットなどに留めることでハンドフリーライトとしても使用できます。			
片手で操作しやすいデュアルヘッドスイッチ			
SGS認証 Class I, II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G Class III; CL I, ZN 0, IIC; Exia: T-Code 4			
防爆構造（日本国内の防爆規格は取得しておりません。）			
照射角固定・ツインビーム（2方向）タイプ。 異なる性質のLEDを2ヶ所に搭載しており、前方照射（ノーマル）→下方照射（ワイド）→前方＆下方（同時照射）等の切替が可能なモデル。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.