


品番：EA758SD-84

品名：[単4x2本] フラッシュライト/LED(防爆構造/イエロー)



販売価格	5,790円(税抜)／6,369円(税込)		
カタログ価格	5,790円(税抜)／6,369円(税込)		
在庫数	最新在庫: 27 (2025/06/18 01:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0170ページ2089ページ		



ポケットサイズの携帯性で、耐久性にも優れています

仕様

メーカー	ストリームライト (STREAM LIGHT)	型番	66505
商品名	PROPOLYMER	使用電池	単4電池×2本(付属)
照射パターン	ノーマルビーム(固定)	明るさ	60ルーメン(固定)
連続点灯時間	16時間	照射距離	57m
光源	C4スーパーLED球	材質	本体: 耐衝撃性ポリマー樹脂 レンズ: ポリカーボネート
サイズ	φ25×137mm	重量	54g(電池含)
防水性能	IPX4	耐衝撃性能	1m
カラー	イエロー		

ポケットサイズの携帯性で、耐久性にも優れています
ポケットクリップ付き
SGS認証 Class I, II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G; Class III; CL I, ZN 0, IIC; T-Class: T4A
IECEx規格・ATEX指令適合品

防爆構造（日本国内の防爆規格は取得していません。）

照射角固定・ノーマル照射タイプ。
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

注意：付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.