


品番 : EA758SD-8A

品名 : [充電式] フラッシュライト/LED(防爆構造/黒)



販売価格	40,500円(税抜)／44,550円(税込)		
カタログ価格	40,500円(税抜)／44,550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/15 17:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0170ページ 2089ページ		



仕様

メーカー	ストリームライト(STREAM LIGHT)	型番	76442
シリーズ	スティンガー(STINGER)	商品名	POLYSTINGER
使用電池	ニッケル水素充電池 (ACアダプター付)	照射パターン	ノーマルビーム(固定)
照射モード	強、弱、ムーンライト	明るさ	強:260ルーメン 弱:80ルーメン ムーンライト:1.3ルーメン
連続点灯時間	強:5時間 弱:16時間 ムーンライト:20日間	充電時間	16時間
照射距離	強:253m 弱:151m	光源	LED球
材質	レンズ:ポリカーボネート ボディ:ナイロンポリマー	サイズ	Φ45×259mm
重量	382g(充電池含)	防水性能	IPX4
耐衝撃性	3m	付属品	充電器×2、ACアダプター、DCチャージコード
カラー	ブラック		

SGS認証

Class I , II , Division 1, Groups C, D, F, G;

Class I , Division 2, Groups A, B, C, D;

Class III , 138°C

防爆構造(日本国内での防爆規格は取得しておりません。)

バッテリーは1000回程度まで、再充電が可能です。

本体は丈夫で耐薬品性・耐腐食性に優れたナイロンポリマーを使用

ストラップ付

照射角固定・ノーマル照射タイプ。

比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

代替品



品番 EA758SD-9AA

コメント 同型 黄色

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.