

品番：EA758SD-9

品名：[充電式] フラッシュライト/LED(防爆構造/黄)

		販売価格	23,500円(税抜)／25,850円(税込)		
		カタログ価格	23,500円(税抜)／25,850円(税込)		
		在庫数	最新在庫: 0 (2024/04/29 13:55現在)		
		商品入数	1	販売単位	個
		カタログページ			



仕様

ボディーカラー	イエロー	光源	LED球
明るさ	130ルーメン(強)、 50ルーメン(弱)、 1.3ルーメン(ムーンライト)	光の強さ	15000カンデラ
電源	ニッケルカドミウム充電電池	電池寿命	約4時間(強)、 約12時間(弱)、 約20日間(ムーンライト)
バッテリーは1000回程度まで、再充電が可能です。			
LED寿命	50000時間	照射パターン	点灯
散光			
サイズ	φ45×259mm	重量	382g(充電電池含)
本体材質	ナイロンポリマー	レンズ材質	ポリカーボネイト (傷つき防止コーティング)
付属品	充電器、ACアダプター		
防爆構造 (日本国内での防爆規格は取得しておりません。)			
USTC認証 Class I , II Division 1, Groups C, D, F&G; Class I , Division 2, Groups A, B, C&D:Class III, 138℃(T3C)			

スイッチボタンを押すと点灯(最大)、 再度押すと消灯します。
点灯したまま、スイッチを長押しすると、 1秒後に点灯(弱モード)、 さらにその10秒後はムーンライト(微弱モード)に変化していきます。
任意のモードでスイッチを離すと、そのモードで点灯し続けます。
再度スイッチを押すと、消灯します。
強い光と、防爆構造をもつLEDライトです。
交換用バッテリーはEA758SD-9Bをご使用下さい。

代替品

	品番	EA758SD-9A
	コメント	付属品:DCチャージコード

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.