

品番：EA758SE-15

品名：[単3x2本] ミリタリーライト/LED(白・赤)



販売価格	7,450円(税抜)／8,195円(税込)		
カタログ価格	7,450円(税抜)／8,195円(税込)		
在庫数	最新在庫: 52 (2025/08/14 10:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2092ページ2597ページ		



本体一体型のスライド式拡散レンズで白色・赤色を切替可能

仕様

メーカー	ストリームライト (STREAM LIGHT)	型番	14975
シリーズ	サイドワインダー (SIDEWINDER)	商品名	SIDEWINDER BOOT
使用電池	単3電池×2本(付属)	照射パターン	ノーマルビーム (固定)
照射モード	強、弱(白色・赤色)	明るさ	強:55lm 弱:7lm
連続点灯時間	強:8時間 弱:90時間	照射距離	強:63m 弱:24m
光源	白色LED球	レンズ材質	ポリカーボネート
サイズ	47.2×24.4×109 (H) mm	重量	100g (電池含)
防水性能	IPX7(30分1mまで)	耐衝撃性能	1m

本体一体型のスライド式拡散レンズで白色・赤色を切替可能
耐久性のあるクリップ付き
ヘッド角度調整可能(185°)

触覚による極性表示で暗闇で容易に電池交換が可能
CEマーク適合品
コード取付穴付き
照射角固定・ノーマル照射タイプ。 比較的中央部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
注意: 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.