

品番 : EA758SE-19

品名 : [単3x1本] ミリタリーライト/LED(白・赤・青・緑・IR)



販売価格	26,600円(税抜) / 29,260円(税込)		
カタログ価格	26,600円(税抜) / 29,260円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/06 13:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



強 : 2.75時間
弱 : 19時間

3v

単3

仕様

メーカー	ストリームライト (STREAM LIGHT)	型番	14519
シリーズ	サイドワインダー (SIDEWINDER)	商品名	SIDEWINDER COMPACT III HANDS-FREE LIGHT
使用電池	CR123Aリチウム電池×1本(付属)もしくは単3×1本(付属)	照射パターン	ノーマルビーム(固定)
照射モード	強(100%)、中(60%)、中(25%)、弱(5%)、点滅	明るさ	<p>【CR123A使用時】 白色(強):275ルーメン 白色(中・60%):80ルーメン 白色(中・25%):35ルーメン 白色(弱):5ルーメン 赤色:6.5ルーメン 青:2.0ルーメン 緑:8.0ルーメン 点滅:—</p> <p>【単3アルカリ電池使用時】 白色(強):140ルーメン 白色(中・60%):85ルーメン 白色(中・25%):35ルーメン 白色(弱):4ルーメン 赤色:6.5ルーメン 青:2.0ルーメン</p>

			緑:8.0ルーメン 点滅:ー
連続点灯時間	<p>【CR123A使用時】 白色(強):2.75時間 白色(中・60%):8時間 白色(中・25%):19時間 白色(弱):100時間 点滅:5.75時間 赤色・青色・緑色:30時間 IR:20時間</p> <p>【単3アルカリ電池使用時】 白色(強):4時間 白色(中・60%):6時間 白色(中・25%):10時間 白色(弱):70時間 点滅:8時間 赤色・青色・緑色:25時間 IR:20時間</p>	照射距離	<p>【CR123A使用時】 白色(強):113m 白色(中・60%):60m 白色(中・25%):40m 白色(弱):14m 点滅:ー 赤色:13m 青色:7m 緑色:18m IR:ー</p> <p>【単3アルカリ電池使用時】 白色(強):85m 白色(中・60%):63m 白色(中・25%):42m 白色(弱):15m 点滅:ー 赤色:13m 青色:7m 緑色:18m IR:ー</p>
材質	本体:耐衝撃・耐候性ナイロン レンズ:ポリカーボネート	光源	白色、赤色、青色、緑色、赤外線LED (IR) ※カラーLED(赤・青・緑)は2種類をユーザー設定
サイズ	51×28×79(H)mm	赤外線波長	50mW
防塵・防水性能	IPX7(水深1mで約30分間の防水性能)	耐衝撃性	3m
重量	76.5g(電池含む)		
照射角固定・ノーマル照射タイプ。 比較的中央部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。			
複数のLED光源を搭載し、多彩な照明を実現する高性能懐中電灯です。			
185°まで傾斜可能な本体と一体型のベルト、ギアクリップにより、正確なビーム位置調整が可能です。			
ハンズフリーでの使用を想定して設計されており、白色や赤外線を含む様々なカラーLEDを搭載。			
IRセーフモード付。偶発的なIR(赤外線)モードの起動とバッテリーの消耗を防ぎます。			
プッシュボタン式スイッチにより、選択した照明光源を有効／無効にすることができ、出力は低レベルから始まり、4段階の段階を経て最高レベルまで上がります。			
プッシュボタンをダブルクリックすると、選択した光源の高出力ストロボが作動します。			
ヘルメットアダプター、ヘッドバンド付き			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

