

品番：EA758SE-20

品名：[単3x1本] ミリタリーライト/LED(白・赤・青)



販売価格	24,300円(税抜)／26,730円(税込)		
カタログ価格	24,300円(税抜)／26,730円(税込)		
在庫数	最新在庫: 40 (2025/05/13 05:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2092ページ2597ページ		



仕様

メーカー	ストリームライト (STREAM LIGHT)	型番	14514
シリーズ	サイドワインダー (SIDEWINDER)	商品名	SIDEWINDER COMPACT
使用電池	CR123Aリチウム電池×1本(付属) 又は単3アルカリ電池×1本(別売) 又は単3リチウム電池×1本(別売)	照射パターン	ノーマルビーム(固定)
照射モード	強(100%)、中(45%)、中(25%)、弱(10%)、点滅	明るさ(強)	【CR123A使用時】 白色:55ルーメン 赤色:1.5ルーメン 青:1.8ルーメン
連続点灯時間(強)	【CR123A使用時】 白色:6時間 IR:16時間 赤色:16時間 青色:12時間	照射距離(強)	【CR123A使用時】 白色:69m 赤色:15m 青色:23m
光源	C4 白色LED球1個、 赤外線LED球1個(880nm)、 赤色LED球1個(630nm)、 青色LED球1個(470nm)	材質	ポリマー樹脂
サイズ	52×27×76(H)mm	重量	68g(電池含)

防水性能	IPX7 (水深1m30分間防水)	耐衝撃性	3m
本体は180°まで角度調整可能です。			
点滅機能付			
4段階調光と点滅機能があり、合計20通りの点灯モードが選択できます。			
赤外線は肉眼では見えません。ナイトスコープ等を併用して下さい。			
IRセーフモード付。偶発的なIR(赤外線)モードの起動とバッテリーの消耗を防ぎます。			
米国国防総省制定のMIL規格(MIL-STD-810F, Method 512.4)に適合			
ヘルメットアダプター、ヘッドバンド付属			
照射角固定・ノーマル照射タイプ。 比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.