

品番 : EA758SE-47

品名 : [単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造)



販売価格	6,470円(税抜) / 7,117円(税込)		
カタログ価格	6,470円(税抜) / 7,117円(税込)		
在庫数	最新在庫: 95 (2026/01/09 09:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0172ページ 2047ページ		



カタログ訂正

25/02/14 モードの訂正。誤:集光/散光照射、正:スポット/ワイド※P.172のみ(9025 No.56)

スポットとワイドの同時照射モードで、さらに視界が広がります

仕様

メーカー	ストリームライト(STREAM LIGHT)	型番	61424
商品名	ENDURO	使用電池	単4電池×3本(付属)
照射パターン	ツインビーム(前方)	モード	同時照射 スポット ワイド
明るさ	スポット:160ルーメン ワイド:160ルーメン 同時照射:235ルーメン	連続点灯時間	スポット:5時間 ワイド:5時間 同時照射:4.75時間
照射距離	スポット:73m ワイド:20m	光源	白色LED球2灯
サイズ	56.8×38.1×50.8(H)mm	重量	99.2g(電池含む)
バンド幅	ゴム製・布製ともに25mm	防水防塵性能	IP67(水深1m:30分)
耐衝撃性能	2m	材質	本体:熱可塑性樹脂

レンズ:ポリカーボネート

強力保持&強粘着のデュアルロックファスナー付で、バンドを併用せずに直接ヘルメットへ取付できます。

レンズはポリカーボネート製で頑丈な熱可塑性構造

ヘッド角度調整可能(45°)

ゴムバンド、布バンド、3Mデュアルロックファスナー付

SGS認証

Class I, II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G

Class III; Class 1, Zone 0, Group IIC,

IECEx規格、ATEX指令適合品

防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)

照射角固定・ツインビーム(前方)タイプ。

照射部分に異なる性質のLEDを2種類搭載しており、ノーマル→ワイド→ノーマル&ワイド(同時照射)等の切替が可能なモデル。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.