

品番 : EA758SE-51

品名 : [充電式] ヘッドライト/LED



販売価格	11,300円(税抜)／12,430円(税込)		
カタログ価格	11,300円(税抜)／12,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/01/14 20:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2045ページ		



レンズ・ボディとともにポリカーボネート製で頑丈なコンパクトモデル

#### 仕様

メーカー	ストリームライト(STREAM LIGHT)	型番	61436
商品名	ENDURO	使用電池	リチウムポリマー充電池
照射パターン	ツインビーム(前方)	明るさ	強(スポット): 200ルーメン 中(スポット): 90ルーメン 弱(スポット): 25ルーメン 強(ワイド): 145ルーメン 中(ワイド): 50ルーメン 弱(ワイド): 15ルーメン
連続点灯時間	強(スポット): 6.25時間 中(スポット): 19時間 弱(スポット): 48時間 強(ワイド): 7時間 中(ワイド): 21時間 弱(ワイド): 48時間	照射距離	強(スポット): 91m 中(スポット): 60m 弱(スポット): 32m 強(ワイド): 30m 中(ワイド): 18m 弱(ワイド): 11m
光源	白色LED球2灯	充電時間	4時間
サイズ	55.6×43.2×47mm	重量	102g(充電池含む)
材質	ポリカーボネート	防水性能	IPX4

耐衝撃性能	2m	付属品	充電用USBコード、ヘッドストラップ、ラバーストラップ、デュアルロックファスナー
バンド幅	ゴム製、布製ともに25mm		
ヘッド角度調整可能(45°)			
ゴム製、布製ヘッドバンド付			
バッテリーインディケーター付で、充電中は赤色ランプが、充電完了すると緑色ランプが点灯します。			
レンズ・ボディともにポリカーボネート製で頑丈なコンパクトモデル			
強力保持&強粘着のデュアルロックファスナー付で、バンドを併用せずに直接ヘルメットへ取付できます。			
照射角固定・ツインビーム(前方)タイプ。 照射部分に異なる性質のLEDを2種類搭載しており、ノーマル→ワイド→ノーマル&ワイド(同時照射)等の切替が可能なモデル。			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
 © 2018 ESCO Co.,Ltd.