

品番：EA758SE-72

品名：[単3x2本] ミリタリーライト/LED(白・緑・青・IR)



販売価格	22,000円(税抜)／24,200円(税込)		
カタログ価格	22,000円(税抜)／24,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 31 (2026/03/20 21:46現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2042ページ2534ページ		



仕様

メーカー	ストリームライト (STREAM LIGHT)	型番	14802
シリーズ	サイドワインダー (SIDEWAINDER)	商品名	SIDEWAINDER X
照射パターン	ノーマルビーム (固定)	照射モード	強、中、弱、エコ、点減
使用電池	単3×2本(付属)	光源	白色、緑色、青色、赤外線LED
明るさ	強(白):275ルーメン 中(白):80ルーメン 弱(白):35ルーメン エコ(白):5ルーメン 緑:8.0ルーメン 青:2.0ルーメン	連続点灯時間	強(白):4.75時間 中(白):13時間 弱(白):30時間 エコ(白):150時間 点減(白):10.5時間 緑:50時間 青:50時間 緑(点減):100時間 青(点減):100時間 IR:40時間
照射距離	強(白):113m 中(白):60m 弱(白):40m エコ(白):14m	赤外線波長	12mW

	緑:18m 青:7m IR: -		
サイズ	30×61×117(H)mm	重量	124g(電池含)
材質	本体:耐衝撃・耐候性ナイロン レンズ:ポリカーボネート	防水性能	IPX7
耐衝撃性	3m		
ヘッド角度調整可能(185°)			
各色ダブルクリックで点滅します。			
電池はCR123A×1本(別売)も使用可能			
引いて回すロック式回転スイッチで4つの照射色を選ぶことができます。			
4段階調光と点滅機能があり、合計20通りの点灯モードが選択できます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.