品番: EA758SG-19

品名: [AAAAx3本] フラッシュライト/LED(シルバー)



販売価格	<b>4,400円</b> (税抜)/ 4,840円(税込)				
カタログ価 格	4,400円(税抜)/4,840円(税込)				
在庫数	最新在庫: 55 (2025/11/19 04:29現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0351ページ2081ページ				



















細長く設計されている為、すき間ライトとして使用できます

## 仕様

メーカー	ストリームライト(STREAM LIGHT)	型番	65012
シリーズ	スタイラス (STYLUS)	商品名	STYLUS
使用電池	AAAA×3本(付属)	照射パターン	ノーマルビーム(固定)
明るさ	11ルーメン(固定)	連続点灯時間	24時間
照射距離	24m	光源	LED球
材質	アルミ合金	サイズ	φ10×158mm
重量	32g(電池含)	防水性能	IPX4
カラー	シルバー		

1.6km先からでも視認可能。信号ライトとして最適。

テールキャップを緩めると消灯します。緩めた状態でスイッチボタンを押すと、間欠点灯します。

テールキャップを完全に閉める(時計方向)と、ライトは点灯し続けます。

マーカーと同じくらいのサイズでポケットにすっぽり収まります

保護キャップ付

照射角固定・ノーマル照射タイプ。

比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

●注意…付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい

## 代替品



品番 EA758RS-102

コメント メーカー:ESCO/光色:ナチュラル(電球色

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.