


品番：EA758SG-39

品名：[CR123A/単3アルカリ/単3リチウム] フラッシュライト/LED



販売価格	8,950円(税抜) / 9,845円(税込)		
カタログ価格	8,950円(税抜) / 9,845円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2025/11/22 18:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2083ページ		



取り外し可能なクリップ付

仕様

メーカー	ストリームライト(STREAM LIGHT)	型番	88061
商品名	PROTAC	使用電池	単3電池×1本(付属)またはCR123A電池×1本(付属)
照射パターン	ノーマルビーム(固定)	照射モード	①強、点滅、弱(デフォルト) ②強のみ ③弱、強
明るさ	アルカリ・リチウム電池(単3形) 強:150ルーメン 弱:40ルーメン リチウム電池(CR123A) 強:350ルーメン 弱:40ルーメン	連続点灯時間	アルカリ電池(単3形) 強:1.3時間 弱:7.5時間 点滅:3.5時間 リチウム電池(単3形) 強:4.25時間 弱:14時間 点滅:8時間 リチウム電池(CR123A) 強:1.5時間 弱:14時間 点滅:3時間
照射距離	アルカリ・リチウム電池(単3形) 強:105m、弱:53m リチウム電池(CR123A) 強:160m、弱:53m	光源	LED球

材質	本体:アルマイト(陽極酸化アルミ合金) レンズ:耐衝撃性強化ガラス	サイズ	φ24×108mm
重量	79g	防水性能	IPX7(水深1m、30分間防水)
耐衝撃性	2m	モードの切替方法	消灯した状態からスイッチを素早く9回半押しし、10回目で長押しする
スイッチを10回連続で押してモードを切り替えることができ、用途に合ったモードで使用することができます。			
点滅機能付			
テールスイッチタイプ			
1回押すと強、2回軽く押すと強の点滅、3回軽く押すと弱になります。			
アルカリ・リチウム電池(単3形)またはリチウム電池(CR123A)で使用可能です。			
ポケットクリップ付			
ナイロンホルスター付き			
付属の電池は、単3アルカリ電池×1本、リチウム電池CR123A×1本です。 (付属はしていませんが、単3形リチウム電池も使用可能)			
照射角固定・ノーマル照射タイプ。 比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。			
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.