品番: EA758SG-42

品名:[単3x2本] フレキライト/LED(マグネットホルダ付)



販売価格	12,300円 (税抜)/13,530円(税込)				
カタログ価 格	12,300円(税抜)/13,530円(税込)				
在庫数	最新在庫: 18 (2025/08/14 17:36現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0351ページ	•			



●注意…付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

マグネットクリップホルダー(壁面取付用)付

仕様

メーカー	ストリームライト(STREAM LIGHT)	型番	71600		
商品名	JR REACH	使用電池	単3電池×2本(付属)		
照射パターン	散光	明るさ	115ルーメン(固定)		
連続点灯時間	約7時間30分	照射距離	77m		
光源	C4 LED球	材質	本体:アルミ レンズ:ポリカーボネート		
サイズ	ヘッド径: φ 20mm、全長508mm フレキシブルケーブル長:310mm	重量	173g(電池含)		
防水性能	IPX4	耐衝撃性	1m		
テールスイッチ					
ポケットクリップ付					
マグネット壁面取付マウント付属					
フレキシブルケーブルはシリコンコーティングにより高耐久					

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.