

品番 : EA758SG-42

品名 : [単3x2本] フレキライト/LED(マグ ネットホルダ 付)



販売価格	11,800円(税抜) / 12,980円(税込)		
カタログ価格	11,800円(税抜) / 12,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 22 (2026/04/13 04:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0345ページ		



マグネットクリップホルダー(壁面取付用)付

### 仕様

メーカー	ストリームライト(STREAM LIGHT)	型番	71600
商品名	JR REACH	使用電池	単3電池×2本(付属)
照射パターン	散光	明るさ	115ルーメン(固定)
連続点灯時間	約7時間30分	照射距離	77m
光源	C4 LED球	材質	本体:アルミ レンズ:ポリカーボネート
サイズ	ヘッド径: φ 20mm、全長508mm フレキシブルケーブル長:310mm	重量	173g(電池含)
防水性能	IPX4	耐衝撃性	1m
テールスイッチ			
ポケットクリップ付			
マグネット壁面取付マウント付属			
フレキシブルケーブルはシリコンコーティングにより高耐久			
●注意...付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.