



品番：EA758SG-45

品名：[充電式] フラッシュライト/LED(単3兼用)



販売価格	15,100円(税抜) / 16,610円(税込)		
カタログ価格	15,100円(税抜) / 16,610円(税込)		
在庫数	最新在庫: 15 (2026/04/10 20:35現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2038ページ		



単3

充電

充電式と単3電池兼用のハイブリッドライト。ペンサイズの小型タイプながら550ルーメンの明るさを誇ります。

仕様

メーカー	ストリームライト(STREAM LIGHT)	型番	88135
商品名	PROTAC 2AA-X USB	使用電池	リチウムポリマー電池(USBケーブル付) または単3×2本(別売)
照射パターン	ノーマルビーム(固定)	照射モード	①強、点滅、弱 (デフォルト) ②強のみ ③弱、強
明るさ	リチウムポリマー電池 強:550ルーメン 弱:40ルーメン アルカリ電池(単3形) 強:270ルーメン 弱:18ルーメン	連続点灯時間	リチウムポリマー電池 強:2.25時間 弱:16時間 点滅:4.5時間 アルカリ電池(単3形) 強:2.5時間 弱:48時間 点滅:5時間
充電時間	4時間	照射距離	リチウムポリマー電池 強:203m 弱:54m

			アルカリ電池(単3形) 強:141m 弱:40m
光源	LED球	材質	本体:アルミ合金 レンズ:ガラス
サイズ	φ23×153mm	重量	99g(電池含)
防水性能	IPX7(水深1m)	耐衝撃性	2m
カラー	ブラック	モードの切替方法	消灯した状態からスイッチを素早く9回半押し、10回目で長押しする
スイッチを10回連続で押してモードを切り替えることができ、用途に合ったモードで使用することができます。			
取り外し可能なポケットクリップとホルスター付			
単3×2本(別売)でも使用可能			
照射角固定・ノーマル照射タイプ。 比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。			
市販のUSBケーブルで充電可能です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.