

品番 : EA758SG-51

品名 : [充電式] フラッシュライト/LED(黒)



販売価格	22,500円(税抜)／24,750円(税込)		
カタログ価格	22,500円(税抜)／24,750円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 15:03現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2087ページ		



グリップ先のボタンで切替が可能

仕様

メーカー	ストリームライト(STREAM LIGHT)	型番	74753
商品名	STRION	使用電池	リチウムイオン電池 (ACアダプター付)
照射パターン	ノーマルビーム(固定)	照射モード	強、中、弱、点滅
明るさ	強:615ルーメン、中:320ルーメン、弱: 160ルーメン	連続点灯時間	強:1.25時間、中:2.5時間、弱:4.5時 間、点滅:3時間
充電時間	3.5時間	照射距離	強:219m、中:155m、弱:110m
サイズ	φ 32×150mm	重量	148g
材質	本体:航空機用アルミ合金 レンズ:ガラス	カラー	ブラック
防水性能	IPX4	耐衝撃性	2m

スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。

平らな面に置いたときに転がりにくいヘッド形状

プラケットには充電状態を表示するインジケーター付き

壁掛け用充電ホルダーを用いて充電する事ができます。

照射角固定・ノーマル照射タイプ。

比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

代替品



品番 EA758SG-91

コメント 仕様ご確認下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.