

品番 : EA758SG-53

品名 : [充電式] フラッシュライト/LED(黒)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 33,400円(税抜) / 36,740円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 33,400円(税抜) / 36,740円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/06/18 14:01現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ |                              |      |   |



### 仕様

|            |   |          |                           |
|------------|---|----------|---------------------------|
| メーカー       | ストリームライト(STREAM LIGHT)  | 型番       | 74613                     |
| 商品名        | STRION DS   | 使用電池     | リチウムイオン電池(付属)             |
| 明るさ        | 強:700ルーメン<br>中:300ルーメン<br>弱:40ルーメン  | 電池寿命(時間) | 強:1.25<br>中:3.5<br>弱:24   |
| サイズ        | φ31×160mm   | 重量       | 153g                      |
| 材質         | アルミ   | 防水性能     | IPX4                      |
| 耐衝撃性       | 2m  | 照射距離     | 強:219m<br>中:141m<br>弱:57m |
| 照射パターン     | 集散光   | 付属品      | 充電器、ACアダプター               |
| 明るさの切り替え方法 | 押しボタンスイッチを全押し(カチッと<br>言うまで)すると、全光量で点灯します。<br>そのままスイッチを押したままにすると<br>強→中→弱に切り替わるので希望のレ<br>ベルで放します。またスイッチを素早く<br>ダブルクリックするとストロボ機能に切<br>り替わります。 |          |                           |

ヘッドとテールキャップの両方にスイッチが付いています。

壁掛け用充電ホルダーを用いて充電する事ができます。

### 代替品



**品番** EA758SG-69

**コメント** 変更点: サイズ、仕様

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.