


品番：EA758SG-55

品名：[充電式] フラッシュライト/LED(黒)



販売価格	29,300円(税抜) / 32,230円(税込)		
カタログ価格	29,300円(税抜) / 32,230円(税込)		
在庫数	最新在庫: 50 (2026/06/24 18:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2038ページ		




最大3500ルーメン!USB充電式高輝度LEDライト

#### 仕様

メーカー	ストリームライト(STREAM LIGHT)	型番	88081
商品名	PROTAC	使用電池	リチウムイオン電池(USBケーブル付)
照射パターン	ノーマルビーム(固定)	照射モード	①強、点減、弱(デフォルト) ②強のみ ③弱、中、強
明るさ	強:3500ルーメン 中:1000ルーメン 弱:250ルーメン	連続点灯時間	強:1.25時間 中:3時間 弱:11.5時間 点減:1.25時間
サイズ	φ59×236mm	重量	550g(充電電池含)
材質	本体:アルミ合金 レンズ:ガラスレンズ	防水性能	IPX7(30分1mまで)
充電時間	5時間	照射距離	強:452m 中:237m 弱:120m
耐衝撃性能	1m	光源	LED球

モードの切替方法	消灯した状態からスイッチを素早く9回半押し、10回目で長押しする	付属品	ストラップ
最大3500ルーメンの超強カライトです。			
ボディーは握りやすいラバースリーブ付き			
平らな面に置いたときに転がりにくいヘッド形状			
リチウム電池 (CR123A) ×4本でも使用可能			
点滅機能付			
スイッチを10回連続で押してモードを切り替えることができ、用途に合ったモードで使用することができます。			
照射角固定・ノーマル照射タイプ 比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデルです。			
注意	バッテリーは2本必要です。※交換用バッテリー (EA758SE-9B) は1本入です。		

#### 代替品

	品番	EA758SG-56
	コメント	明るさ:5,300ルーメン

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.