

品番 : EA758SG-65

品名 : [充電式] フラッシュライト/LED(黒)



販売価格	38,400円(税抜)／42,240円(税込)		
カタログ価格	38,400円(税抜)／42,240円(税込)		
在庫数	最新在庫: 14 (2026/01/17 01:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2038ページ		



仕様

メーカー	ストリームライト(STREAM LIGHT)	型番	75861
シリーズ	スティンガー(STINGER)	商品名	STINGER DS
使用電池	ニッケル水素電池	照射パターン	ノーマルビーム(固定)
照射モード	強、中、弱、点滅	明るさ	強:800ルーメン 中:400ルーメン 弱:200ルーメン
連続点灯時間	強:1.5時間 中:2.5時間 弱:5時間 点滅:3時間	充電時間	16時間
照射距離	強:438m 中:310m 弱:219m	光源	LED球
材質	本体:アルミ合金 レンズ:ポリカーボネート	サイズ	Φ29×245mm
重量	396g	防水性能	IPX4
耐衝撃性	3m	付属品	充電器、ACアダプター

ヘッドとテールキャップの両方にスイッチが付いています。

スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。

壁掛け用充電ホルダーを用いて充電する事ができます。

照射角固定・ノーマル照射タイプ。

比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

代替品

	<p>品番 EA758RY-4 コメント 明るさ:1500LM／集散光機能付き</p>
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.