品番: EA758SG-65

品名: [充電式] フラッシュライト/LED(黒)



販売価格	39,900円 (税抜)/ 43,890円(税込)				
カタログ価 格	39,900円(税抜)/43,890円(税込)				
在庫数	最新在庫: 14 (2025/11/12 16:59現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	2086ページ				

























仕様

メーカー	ストリームライト(STREAM LIGHT)	型番	75861
シリーズ	スティンガー(STINGER)	商品名	STINGER DS
使用電池	ニッケル水素電池	照射パターン	ノーマルビーム(固定)
照射モード	強、中、弱、点滅	明るさ	強:800ルーメン 中:400ルーメン 弱:200ルーメン
連続点灯時間	強:1.5時間 中:2.5時間 弱:5時間 点滅:3時間	充電時間	16時間
照射距離	強:438m 中:310m 弱:219m	光源	LED球
材質	本体:アルミ合金 レンズ:ポリカーボネート	サイズ	φ29×245mm
重量	396g	防水性能	IPX4
耐衝撃性	3m	付属品	充電器、ACアダプター

ヘッドとテールキャップの両方にスイッチが付いています。

スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。

壁掛け用充電ホルダーを用いて充電する事ができます。

照射角固定・ノーマル照射タイプ。 比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.