品番: EA758SG-66

品名:[充電式] フラッシュライト/LED(黒)



販売価格	35,300円 (税抜)/38,830円(税込)					
カタログ価 格	35,300円(税抜)/38,830円(税込)					
在庫数	最新在庫: 6 (2025/11/12 16:59現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログ ページ	2086ページ					























仕様

メーカー	ストリームライト(STREAM LIGHT)	型番	75811
シリーズ	スティンガー (STINGER)	商品名	STINGER DS
使用電池	ニッケル水素電池	照射パターン	ノーマルビーム(固定)
照射モード	強、中、弱、点滅	明るさ	強:425ルーメン 中:200ルーメン 弱:100ルーメン
連続点灯時間	強:3時間中:5.5時間弱:10時間点滅:7.5時間	充電時間	16時間
照射距離	強:322m 中:219m 弱:155m	光源	LED球
材質	本体:アルミ合金 レンズ:ポリカーボネート	サイズ	φ29×224mm
重量	364g	防水性能	IPX4
耐衝擊性	1 m	付属品	充電器、ACアダプター、ねじ×2本、ア

		ンチロールラバーリング				
ヘッドとテールキャップの両方にスイッチが付いています。						
スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。						
壁掛け用充電ホルダーを用いて充電する事ができます。						
照射角固定・ノーマル照射タイプ。 比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。						

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.