品番: EA758SG-68

品名: [充電式] フラッシュライト/LED(黒)



販売価格	<b>34,600円</b> (税抜)/38,060円(税込)					
カタログ価 格	34,600円(税抜)/38,060円(税込)					
在庫数	最新在庫: <b>14</b> (2025/11/12 16:59現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	2086ページ					























## 仕様

メーカー	ストリームライト(STREAM LIGHT)	型番	76811
シリーズ	スティンガー(STINGER)	商品名	POLYSTINGER DS
使用電池	ニッケル水素電池	照射パターン	ノーマルビーム(固定)
照射モード	強、中、弱、点滅	明るさ	強:485ルーメン 中:240ルーメン 弱:120ルーメン
連続点灯時間	強:3 中:5.5 弱:10 点灯:7.5時間	充電時間	16時間
照射距離	強:335m 中:237m 弱:167m	光源	LED球
材質	本体: 非導電性ナイロンポリマー レンズ: ポリカーボネート	サイズ	φ30×219mm
重量	338g	防水性能	IPX4
耐衝撃性	3m	カラー	ブラック

|--|

ヘッドとテールキャップの両方にスイッチが付いています。

スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。

壁掛け用充電ホルダーを用いて充電する事ができます。

照射角固定・ノーマル照射タイプ。

比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.