

品番：EA758SG-69

品名：[充電式] フラッシュライト/LED(黒)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 37,900円(税抜) / 41,690円(税込) | | |
| カタログ価格 | 37,900円(税抜) / 41,690円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 10 (2026/04/04 15:47現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2038ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|------------------------------------|----------|-------------------------------------------|
| メーカー | ストリームライト(STREAM LIGHT) | 型番 | 74813 |
| 商品名 | STRION DS | 使用電池 | リチウムイオン電池 |
| 照射パターン | ノーマルビーム(固定) | 照射モード | ①強、中、弱、点滅(デフォルト) ②強のみ ③強、中、弱 |
| 明るさ | 強:700ルーメン 中:300ルーメン 弱:40ルーメン | 連続点灯時間 | 強:1.25時間 中:3.5時間 弱:24時間 点滅:2.5時間 |
| 充電時間 | 3.5時間 | 照射距離 | 強:420m 中:268m 弱:102m |
| 光源 | LED球 | 材質 | 本体:アルミ合金 レンズ:ポリカーボネート |
| サイズ | φ55×192mm | 重量 | 196g |
| 防水性能 | IPX4 | 耐衝撃性 | 2m |
| 付属品 | 充電器、ACアダプター、ねじ×2本 | モードの切替方法 | 消灯した状態からスイッチを素早く9回 |

半押し、10回目で長押しする

ヘッドとテールキャップの両方にスイッチが付いています。

スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。

壁掛け用充電ホルダーを用いて充電する事ができます。

スイッチを10回連続で押してモードを切り替えることができ、用途に合ったモードで使用することができます。

照射角固定・ノーマル照射タイプ。
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.