



品番：EA758SG-9

品名：[充電式] フラッシュライト/LED(ペン型・黒)



販売価格	14,100円(税抜) / 15,510円(税込)		
カタログ価格	14,100円(税抜) / 15,510円(税込)		
在庫数	最新在庫: 30 (2026/06/09 16:37現在)		
商品入数	1	販売単位	EA
カタログページ	2039ページ		



仕様

メーカー	ストリームライト(STREAM LIGHT)	型番	66134
シリーズ	スタイラス(STYLUS)	商品名	STYLUS PRO
使用電池	リチウムイオン電池(USBケーブル付)	照射パターン	ノーマルビーム(固定)
照射モード	強、弱	明るさ	強:350ルーメン 弱:90ルーメン
連続点灯時間	強:1.5時間 弱:3.5時間	充電時間	2.5時間
照射距離	強:109m 弱:58m	光源	白色LED球
材質	本体:アルマイト(陽極酸化アルミ合金) レンズ:ガラス	サイズ	φ16×151mm
重量	51g(充電電池含)	防水性能	IPX4
耐衝撃性	1m		

メーカーと同じくらいのサイズでポケットにすっぽり収まります

USBポートを保護するスライド式スリーブ

ポケットクリップ付き(取外し可能)

充電用USBケーブル、ホルスター付

照射角固定・ノーマル照射タイプ。
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

市販のUSBケーブルで充電可能です。

代替品

	<p>品番 EA758RP-32</p> <p>コメント 違い:明るさモード、照射距離</p>
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.