



リップ、専用ケース

半押し、10回目で長押しする

スイッチを10回連続で押してモードを切り替えることができ、用途に合ったモードで使用することができます。

高性能2,000ルーメンフラッシュライト。

リチウムイオン電池はライトに取り付けたまま、もしくは取り外してから付属のUSB-Cケーブルで接続し充電できます。

充電用USB-Cケーブル、着脱可能なポケットクリップ、ナイロン製ホルスター付

照射角固定・ノーマル照射タイプ。  
比較的 center部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

市販のUSBケーブルで充電可能です。

### 代替品



**品番** EA758SG-63

**コメント** サイズ φ41x194mm 防水性能IPX7

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.