

品番 : EA758SG-91

品名 : [充電式] フラッシュライト/LED(黒)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 27,700円(税抜)／30,470円(税込) | | |
| カタログ価格 | 27,700円(税抜)／30,470円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 59 (2026/02/06 12:52現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2038ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|---------------------------------------|----------|---|
| メーカー | ストリームライト(STREAM LIGHT) | 型番 | 89000 |
| 商品名 | PROTAC 2.0 | 使用電池 | リチウムイオン電池(USBケーブル付) |
| 照射パターン | ノーマルビーム(固定) | 照射モード | ①強、点滅、弱(デフォルト) ②強のみ ③弱、中、強 |
| 明るさ | 強:2,000ルーメン 中:570ルーメン 弱:100ルーメン | 連続点灯時間 | 強:2.5時間 中:4.5時間 弱:25時間 点滅:4時間25分 |
| 充電時間 | 6時間 | 照射距離 | 強:262m 中:142m 弱:60m |
| 材質 | 本体:アルミ合金 レンズ:ガラスレンズ | サイズ | Φ 37×155mm |
| 重量 | 235g | 防塵・防水性能 | IP67 |
| 耐衝撃性 | 2m | カラー | ブラック |
| 付属品 | 専用バッテリー、USB-Cケーブル、ク | モードの切替方法 | 消灯した状態からスイッチを素早く9回 |

リップ、専用ケース

半押しし、10回目で長押しする

スイッチを10回連続で押してモードを切り替えることができ、用途に合ったモードで使用することができます。

高性能2,000ルーメンフラッシュライト。

リチウムイオン電池はライトに取り付けたまま、もしくは取り外してから付属のUSB-Cケーブルで接続し充電できます。

充電用USB-Cケーブル、着脱可能なポケットクリップ、ナイロン製ホルスター付

照射角固定・ノーマル照射タイプ。

比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

市販のUSBケーブルで充電可能です。

代替品



品番 EA758SG-63

コメント サイズ φ41x194mm 防水性能IPX7

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.