

品番：EA758SG-92

品名：[充電式] フラッシュライト/LED(長距離照射/黒)



販売価格	29,200円(税抜) / 32,120円(税込)		
カタログ価格	29,200円(税抜) / 32,120円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/24 14:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	ストリームライト(STREAM LIGHT)	型番	89023
商品名	PROTAC 2.0 HP	電源	リチウムイオン充電電池(付属)
照射パターン	ノーマルビーム(固定)	照射モード	①強、点滅、弱(デフォルト) ②強のみ ③弱、中、強
明るさ	強:2,000ルーメン 中:550ルーメン 弱:100ルーメン	照射距離	強:583m 中:300m 弱:132m
連続点灯時間	強:2.5時間 中:5時間 弱:31時間 点滅:2時間	充電時間	約6時間
サイズ	φ37×155mm	重量	234g(電池含む)
材質	本体:アルミニウム レンズ:反射防止コーティングガラス	防塵・防水性能	IP67(水深1mで約30分間の防水性能)
耐衝撃性	2m	付属品	USB-Cケーブル、クリップ、ホルスター

中心光度と周辺光の理想的なバランスを追求しており、遠方への到達力と広範囲の視認性を両立したフラッシュライト

多機能プッシュボタン式タクティカルテールスイッチにより片手で直感的に操作可能
点灯パターンは好みに応じて3つのプログラムから選択可能
レンズは反射防止コーティングを施したガスケット密閉ガラス
転がり防止キャップにより、平らな場所に置いたときにライトが転がってしまうのを防ぎます。
壊れにくく取り外し可能なポケットクリップ付き
金属製のスリーブを後ろにスライドさせると充電ポートが現れます。
付属のリチウムイオン充電式バッテリーにはUSB-C充電ポート内蔵されていて簡単に充電ができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.