


品番 : EA758SJ-15

品名 : [充電式] 作業灯/LED



販売価格	221,000円(税抜) / 243,100円(税込)		
カタログ価格	221,000円(税抜) / 243,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/07 11:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	ストリームライト(STREAM LIGHT)	型番	45683
商品名	PORTABLE SCENE LIGHT & EXT	電源	鉛酸蓄電池
照射パターン	ツインビーム(前方)	照射モード	強、中、弱
明るさ	強:10,000ルーメン 中:5,300ルーメン 弱:2,000ルーメン	照射距離	強:616m 中:445m 弱:300m
連続点灯時間	強:2時間 中:4時間 弱:12時間	充電時間	約10時間
充電回数	約500回	電球	LED球
サイズ	収納時:165(W)×648(D)×279(H) mm 伸長時高さ:2133mm	レンズ径	114mm
重量	11.9kg(電池含む)	材質	本体:耐衝撃サーモプラスチック レンズ:ポリカーボネート
防塵・防水性能	IP67(水深1mで約30分間の防水性能)	付属品	ショルダーベルト、充電器、ACアダプター

超高輝度10,000ルーメン、折りたたみ可能で持ち運べるLED作業灯

延長ポールは素早く展開、簡単に収納できるコンパクトな設計なので、あらゆる場所に持ち運んで使用できます。

12個の白色LEDと幅広のリフレクターにより、均一な照射パターンを実現します。

90°回転するネックにより、作業照明に必要な場所にビームを向けることができます。

バッテリーはAC電源またはDC電源で点灯している間も充電され続けるため、必要なときにいつでもライトが使えます。

ヘッドを完全に伸ばした状態で風速17.8m/秒の強風に耐えます。

引っ掛かりを防ぐため、コードがポールに内蔵されています。

安定脚により、凹凸のある路面でもバランスを保つことができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.