

品番：EA758TA-12

品名：[単3x2本] フラッシュライト/LED(ハ°ン型)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,220円(税抜) / 3,542円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,220円(税抜) / 3,542円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 10 (2026/04/11 01:00現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2035ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|------------------|------|----------------------------------|
| メーカー | TJMデザイン (TaJima) | 型番 | LE-P281D |
| 使用電池 | 単3×2本(別売) | 光源 | 白色高輝度LED |
| 点灯モード | 強、弱 | 明るさ | 強:280ルーメン 弱:50ルーメン |
| 電池寿命 | 強:3.5時間 弱:8時間 | 照射距離 | 強:105m |
| 照射パターン | フォーカス(スポット⇄ワイド) | サイズ | φ25×156mm |
| 重量 | 74g(本体) | 材質 | 本体:アルミ合金、シリコン、ABS、PC クリップ:SUS |
| 防水性能 | IPX4 | 落下強度 | 2m |

ペンタイプで280lmの大光量ライト


ハイ/ローの2モード切り換えプッシュスイッチ

2段階テールスイッチ

移動中や保管中の誤点灯を防止する形状のテールスイッチ

| |
|---|
| 照射角調整・フォーカスコントロールタイプ スポット⇔ワイドを無段階で調整可能 |
| 電池残量警告機能付き |
| ストラップ穴付き |
| クリップ付き |

代替品

| | |
|---|---|
|  | <p>品番 EA758RY-32 コメント 明るさ:450LM</p> |
|---|---|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.