

品番：EA758TA-13

品名：[単3x2本] フラッシュライト/LED(ハ°ン型)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,310円(税抜) / 2,541円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 2,310円(税抜) / 2,541円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 14 (2026/06/24 18:26現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2035ページ                       |      |   |



仕様

|        |                  |      |                                  |
|--------|------------------|------|----------------------------------|
| メーカー   | TJMデザイン (TaJima) | 型番   | LE-P151D                         |
| 使用電池   | 単3×2本(別売)        | 光源   | 白色高輝度LED                         |
| 点灯モード  | 強、弱              | 明るさ  | 強:150ルーメン<br>弱:50ルーメン            |
| 電池寿命   | 強:4.5時間<br>弱:8時間 | 照射距離 | 強:65m                            |
| 照射パターン | フォーカス(スポット⇔ワイド)  | サイズ  | φ25×156mm                        |
| 重量     | 73g(本体)          | 材質   | 本体:アルミ合金、シリコン、ABS、PC<br>クリップ:SUS |
| 防水性能   | IPX4             | 落下強度 | 2m                               |

ペンタイプで150lmの大光量ライト

ハイ/ローの2モード切り換えプッシュスイッチ

2段階テールスイッチ

移動中や保管中の誤点灯を防止する形状のテールスイッチ

照射角調整・フォーカスコントロールタイプ  
スポット⇔ワイドを無段階で調整可能

電池残量警告機能付き

ストラップ穴付き

クリップ付き

代替品



品番 EA758RY-32

コメント 明るさ:450LM

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.