品番：EA758TJ-1

品名：[充電式] ヘッドライト/LED(本体のみ)

販売価格	5,550円（税抜）／ 6,105円（税込）			
カタログ価格	5,550円（税抜）／6,105円(税込)			
在庫数	最新在庫：0　（2025/12/15 17:40現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	2095ページ			





仕様

メーカー	TJMデザイン（TaJIma）	型番	LE-U201
使用電池	リチウムイオン電池：EA758TJ-51、EA758TJ-52(別売)	照射パターン	ノーマルビーム（固定）
明るさ	強：200ルーメン 中：100ルーメン 弱：50ルーメン	電池寿命(時間)	強：7時間 中：10時間 弱：25時間
サイズ	37×89×51(H)㎜	重量	69g
防水性能	IPX6	付属品	ケーブル防水リング（予備）
材質	本体：PP+ナイロン バンド：シリコン	照射距離	89m
耐落下	2m　※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません	照射タイプ	大径照射
用途	建設向け	注意	製品の性能表示は専用リチウムイオン充電池LE-ZP3729Cを使用した場合の数値です。
長時間明るさをキープする充電池専用LEDライト			

中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲に照らす大径照射
手袋をしていても操作がしやすい大型回転スイッチ採用
キズに強い強化保護ガラス（レンズプロテクターL3）採用
透明シリコンバンドで名前を隠さずヘルメットへ取付可能
上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能
フリッカー対策済
コンパクト設計の専用充電池式
電池残量警告付
照射角固定・ノーマル照射タイプ。 比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.