

品番：EA758TL-11

品名：[単3x3本] ヘッドライト/LED



販売価格	3,200円(税抜)／3,520円(税込)		
カタログ価格	3,200円(税抜)／3,520円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2025/05/12 21:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2095ページ		



大径照射のハイパワーLEDヘッドライト

仕様

メーカー	TJMデザイン (TaJIma)	型番	LE-F281D-GR
使用電池	単3×3本(別売)	明るさ	強:280ルーメン 中:100ルーメン 弱:15ルーメン
電池寿命(時間)	強:10時間 中:25時間 弱:65時間	照射パターン	ノーマルビーム(固定)
カラー	グレー	光源	白色高輝度LED
サイズ	38×87×54(H)mm	重量	100g
防水性能	IPX4	付属品	本体、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、オーバーヘッドバンド、ケーブルクリップ×2、取扱説明書
材質	本体:ABS、PC 電池ボックス:ABS+PC ヘッドバンド:縫製ゴム ヘルメットクリップ:PA6	照射距離	96m

耐落下	2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません	照射タイプ	大径照射
光学系	コリメーターレンズ	注意	製品の性能表示はアルカリ乾電池を使用した場合の数値です。詳しい性能表示・条件については取扱説明書をご確認ください。
手作業に十分な明るさのハイパワーヘッドライト			
中心光がくっきり明るく、すそ広がりにより周辺光が広範囲に照らす大径照射			
手袋をしたまま簡単に開閉、外部電池ボックス採用。※電池は付属していません			
目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用			
3モード切替（ロー／ミドル／ハイ）			
頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付			
作業中のズレを防ぐヘルメットクリップ付			
上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能			
フリッカー対策済			
電池残量警告付			
照射角固定・ノーマル照射タイプ。 比較的中央部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.