


品番：EA758VE-8

品名：[単3x2本] フラッシュライト/LED(黒)



販売価格	11,700円(税抜) / 12,870円(税込)		
カタログ価格	11,700円(税抜) / 12,870円(税込)		
在庫数	最新在庫: 19 (2026/05/02 03:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2035ページ		



仕様

メーカー	PELICANPRODUCTS	型番	2360
使用電池	単3電池×2本(付属)	照射モード	強、弱、点減
明るさ	強:375ルーメン、弱:29ルーメン	照射距離	強:192m、弱:53m
連続点灯時間	強:約2時間30分、弱:約13時間	照射パターン	ノーマルビーム(固定)
光源	LED球	サイズ	φ26×157mm
重量	153g(電池含)	材質	本体:アルミ合金 レンズ:ポリカーボネート
防水性能	IPX8(水深1m)		

取り外し可能クリップ付

プッシュスイッチ式

アルミボディなので、衝撃対応のライトです。

照射モード(4パターン)の切り替えが可能

グリップは滑りにくい加工をしていますので、滑りやすい環境でも心配ありません。

また、取外し可能クリップがついており、帽子につける場合でも、胸ポケットで作業する場合でも便利です。

照射角固定・ノーマル照射タイプ。

比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.