

品番：EA758VL-2A



品名：[LR44x4個] ポケットライト/LED(防爆構造/レンズ付)



販売価格	4,750円(税抜) / 5,225円(税込)		
カタログ価格	4,750円(税抜) / 5,225円(税込)		
在庫数	最新在庫: 70 (2026/04/03 18:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0171ページ2247ページ2534ページ		



FLI STANDARD	HEIGHT
	12 LUMENS
	4h 15mins
	17m
	70cd IPX4



ストラップ付きで携行性に優れ、カラーレンズで視認性を向上できます

仕様

メーカー	PELICANPRODUCTS	型番	1930C
使用電池	LR44電池×4個(付属)	光源	LED球
明るさ	12ルーメン(固定)	連続点灯時間	約4.25時間
照射距離	17m	照射パターン	ノーマルビーム(固定)
ヘッド径	25mm	サイズ	φ30×68mm
重量	25g(電池含)	材質	ポリカーボネート
防水性能	IPX4	ボディカラー	イエロー

レンズ2枚付属(赤色、緑色)

ストラップ付

防爆構造
(日本国内での防爆規格は取得していません。)

Class I, Division 1 /
Class I, Division 2 / Class II, Division 2

照射角固定・ノーマル照射タイプ。
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.