

品番：EA758WB-25

品名：[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黒)



販売価格	9,210円(税抜) / 10,131円(税込)		
カタログ価格	9,210円(税抜) / 10,131円(税込)		
在庫数	最新在庫: 62 (2026/03/23 07:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0172ページ2047ページ		



バッテリーインジケータで電池残量が少なくなると赤く光ります

仕様

メーカー	PELICANPRODUCTS	型番	2755C
使用電池	単4×3本(付属)	カラー	ブラック
光源	白色LED球1灯	照射モード	強、弱、点滅
明るさ	強・点滅:118ルーメン 弱:60ルーメン	連続点灯時間	強・点滅:7.5時間 弱:16時間
照射距離	強:60m 弱:43m	照射パターン	ノーマルビーム(固定)
サイズ	57(W)×41(D)×45(H)mm	重量	100g(電池含む)
材質	本体:ポリカーボネート レンズ:ポリカーボネート	防水性能	IP54
ベルト幅	25mm	防爆構造規格	UL:C1・D1、IECEx:ia

ヘッド角度調整可能

布製、ゴム製ヘッドバンド付

★バッテリーインジケータ付で電池残量が少なくなると赤く光ります。

ClassI,Division1/IECExia/InMetro

UL規格適合品、IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得していません)

照射角固定・ノーマル照射タイプ。
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.