

品番：EA758WB-26

品名：[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/高演色/黄



販売価格	9,210円(税抜)／10,131円(税込)		
カタログ価格	9,210円(税抜)／10,131円(税込)		
在庫数	最新在庫: 22 (2026/03/23 05:46現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0172ページ2047ページ		



コレクトカラーの為、作業時により実物に近い正確な色をご覧頂けます

仕様

メーカー	PELICANPRODUCTS	型番	2755CC
使用電池	単4×3本(付属)	光源	LED球1灯(コレクトカラー)
明るさ	強・点滅:72ルーメン、弱:36ルーメン	連続点灯時間	強・点滅:6時間45分、弱:15時間
照射距離	強:50m、弱:35m	照射パターン	ノーマルビーム(固定)
サイズ	57(W)×41(D)×45(H)mm	重量(g)	96(電池含む)
材質	本体:ポリカーボネート レンズ:ポリカーボネート	防水防塵性能	IP54
ベルト幅	25mm	備考	コレクトカラーとは:高レベルのCRI(演色評価数)90以上で、作業時により実物に近い正確な色をご覧頂けます。
布製、ゴム製ヘッドバンド付			
バッテリーインジケーター付			
ヘッド角度調整可能			

昼光色LEDにより暗所で色の識別が必要な作業に最適です
電池残量が25%以下になると、赤色LEDが点灯します。
付属のバンドレスアダプターを使用することで、バンドなしでライトが取付できます。
ClassI,Division1/IECExia
照射角固定・ノーマル照射タイプ。 比較的中央部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

代替品

	品番	EA758WB-24
	コメント	

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.